




PRESSALIT®

Article Numéro article	Mitigeur monocommande à bec long orientable RT622
Description	VVS:719003104 NRF:6132549 EAN:5708590292816 HMI: 61272 NBS:N13:30,335  Mitigeur monocommande à bec long orientable. Sans garniture de vidage. Fonction d'économie d'eau et butée de sécurité à 40° Mitigeur monocommande à bec long orientable. Sans garniture de vidage. Fonction d'économie d'eau et butée de sécurité à 40°.
Matériaux	Laiton chromé
Ergonomie	Le levier de commande annulaire convient particulièrement aux utilisateurs à mobilité réduite. Le long bec orientable permet à l'utilisateur assis d'atteindre l'eau plus facilement. En outre, le bec peut être pivoté vers l'un des côtés s'il gêne l'utilisateur.
Fonctions	Bec long et orientable Un mécanisme de protection contre l'ébouillantage empêche tout réglage non intentionnel au-dessus de 40° Fonction d'économie intégrée: petit/grand débit d'eau Le seuil du limiteur de débit est réglable
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.



PRESSALIT®

Article	Mitigeur monocommande à bec long orientable
Numéro article	RT622

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®