



PRESSALIT®

Pressalit Raja 410
Abattant de WC avec fermeture en douceur et fonction de
démontage vertical incluant des charnières universelles en acier
inoxydable.

Fonctions

Lift-off, Soft close

Numéro article

410000-BL5999
EAN:5708590212159

Notre designer s'est inspiré des superbes poissons que sont les raies (l'appellation latine de tous les poissons de cette famille commence par Raja) et tout comme son modèle, l'abattant Raja possède de belles formes élégantes. Avec sa ligne exceptionnelle et ses dimensions majestueuses, cet abattant semble comme suspendu au-dessus de la cuvette. L'effet esthétique est superbe et Raja s'adapte à quasiment toutes les cuvettes de WC. L'abattant est doté d'une fermeture en douceur et de la fonction de démontage vertical pour un nettoyage facile.






Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Raja", réf. 410 en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec charnières BL5 en acier inoxydable et à démontage vertical comprises.

- avec fermeture en douceur
- entraxe : 90-170 mm
- charge supportée par l'abattant : 300 kg
- le démontage vertical facilite le nettoyage
- compatible avec les WC universels
- garantie : 10 ans



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

2003



Pressalit Raja 410
Abattant de WC avec fermeture en douceur et fonction de
démontage vertical incluant des charnières universelles en acier
inoxydable.

Matériaux

Abattant :

Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.

Plots stabilisateurs :

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnières :

Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.

Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 300 kg

Poids net

3,57 kg

Dimensions de carton

524x428x82 mm

Poids de carton

4,17 kg

Poids de colis

4,17 kg

Nombre par colis

1

Colis par palette

40

Nombre par palette

40

Nettoyage

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



PRESSALIT®

Pressalit Raja 410
Abattant de WC avec fermeture en douceur et fonction de
démontage vertical incluant des charnières universelles en acier
inoxydable.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com
