



PRESSALIT®

Pressalit Sway Uni 970
Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical
incluant des charnières en acier inoxydable

Fonctions

Lift-off, Soft close

Numéro article

970000-BL6999
 VVS:615061000
 NRF:6190332
 RSK:7821817
 EAN:5708590341576

Par ses lignes claires, SWAY Uni allie la finesse à la franchise esthétique. Faites-vous plaisir avec cet abattant qui témoigne de l'élégance sûre de votre style de vie.






Couleur

Blanc

Description

Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Sway Uni", réf. 970, en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec fermeture en douceur. Avec charnières universelles avec chevilles basculantes BL6 à démontage vertical et en acier inoxydable.

- le démontage vertical facilite le nettoyage
- entraxe: 92-170 mm
- charge supportée par l'abattant: 240 kg
- compatible avec les WC universels
- 10 ans de garantie



Type de construction

Sandwich

Designer

Pressalit

Année de design

2016



Pressalit Sway Uni 970

**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical
incluant des charnières en acier inoxydable**

Matériaux	Abattant : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique. Charnières : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	3,001 kg
Dimensions de carton	490x389x84 mm
Poids de carton	3,61 kg
Dimensions de colis	502x401x428 mm
Poids de colis	18,05 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	12
Nombre par palette	60
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



PRESSALIT®

Pressalit Sway Uni 970
Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical
incluant des charnières en acier inoxydable

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®